




產品特徵	
電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	4
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 50
應用	
特殊的性能	增長的感應距離
應用	常規清洗過程
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	10; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	800
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
感應距離 [mm]	4
工作距離 [mm]	0...3.25
增長的感應距離	是
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...20



電感式感測器

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K; ("COP")
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 線對線, Ri : 20hm
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1669
UL認證	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	357
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 50
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

IFT207




電感式感測器

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色