


替代產品：IG0275

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
反相保護		否

輸出功能	常閉
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	5.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	300; (500 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
短路保護	否
過載保護	否

感應距離	[mm]	8
實際感應距離 Sr	[mm]	8 ± 10 %

IG0016



電感式感測器

IGA2008LBBOW/TS-600-A

工作距離	[mm]	0...6.5
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x Ø 28 mm; 編碼: A



連接

