IG0364

電感式感測器

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP



停産産品 - 存檔登録 27 LED 24 L1/L+ N

((

產品特徵		
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	5
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	4763
工作電壓	[V]	20140 AC / 10140 DC
反相保護		否
輸出		
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	0.8
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	500
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		
過載保護		


IG0364

電感式感測器

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP



監控範圍					
感應距離	[mm]		5		
實際感應距離 Sr	[mm]		5 ± 10 %		
工作距離	[mm]		04.05		
精度/偏差					
校正系數			鋼: 1/不鏽鋼: 0.7/黄銅: 0.5/鋁: 0.4/銅: 0.3		
遲滯	[Sr的百分比]		315		
開關點偏移	[Sr的百分比]		-1010		
工作條件					
環境溫度	[°C]		-2570		
外殼防護等級			IP 65		
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2			
		EN 55011	等級B		
機械技術數據					
外殼			螺紋結構		
安裝			齊平安裝		
尺寸	[mm]		M18 x 1		
螺紋代號			M18 x 1		
材質			黄銅 鍍鎳的; PC		
顯示器/操作件					
顯示		開關狀態	1 x LED, 黄色		
附件					
供貨範圍			固定螺母: 2		
注釋					
包裝單位			1 件數		
電氣連接					
電纜: 0.6 m, PUR; 2 x 0.34 mm²					
連接					



芯線顔色:

BN = 棕色 BU = 藍色

IG0364

電感式感測器

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP



連接器: 1 x AMP