


IG5843

電感式感測器

IGK3008UBPKG/US-100-DPS



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
應用		
特殊的性能		抗電磁干擾的
抗電磁干擾的		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

IG5843



電感式感測器

IGK3008UBPKG/US-100-DPS

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離		[mm]	8
實際感應距離 Sr		[mm]	8 ± 10 %
工作距離		[mm]	0...6.5
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯		[Sr的百分比]	1...20
開關點偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸		[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1	
材質		黃銅 PTFE鍍層; PPS	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



IG5843

電感式感測器

IGK3008UBPKG/US-100-DPS



連接

