

IG5932

電感式感測器


IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IG5381

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	400
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	8
實際感應距離 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...6.5

精度/偏差

校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.47 / 銅: 0.4
遲滯	[Sr的百分比]	1...15



電感式感測器

IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

機械技術數據

外殼	螺紋結構
----	------

安裝	非齊平安裝
----	-------

尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80
----	------	------------------

螺紋代號	M18 x 1
------	---------

材質	黃銅 白青銅-鍍層; PPE; 感應面: PC
----	-------------------------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.983 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

