




停產產品 - 存檔登錄



CE

## 產品特徵

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 電氣設計      | NPN              |
| 輸出功能      | 常開               |
| 感應距離 [mm] | 8                |
| 外殼        | 螺紋結構             |
| 尺寸 [mm]   | M18 x 1 / L = 80 |

## 電氣數據

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作電壓 | [V]  | 10...36 DC |
| 電流損耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級 |      | II         |
| 反相保護 |      | 是          |

## 輸出

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 電氣設計               | NPN |
| 輸出功能               | 常開  |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [V]   | 2.5 |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
| 開關頻率DC [Hz]        | 300 |
| 短路保護               | 是   |
| 短路保護類型             | 脈衝  |
| 過載保護               | 是   |

## 監控範圍

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 感應距離      | [mm] | 8        |
| 實際感應距離 Sr | [mm] | 8 ± 10 % |
| 工作距離      | [mm] | 0...6.5  |

精度/偏差

|       |          |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------|
| 校正系數  |          | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯    | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 開關點偏移 | [Sr的百分比] | -10...10                                    |


# IG5382



## 電感式感測器

IGA3008-ANKG/6M

| 工作條件                                  |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 環境溫度                                  | [°C]         | -25...80         |
| 外殼防護等級                                |              | IP 67            |
| 認證/測試                                 |              |                  |
| EMC電磁兼容                               | EN 60947-5-2 |                  |
|                                       | EN 55011     | 等級B              |
| MTTF                                  | [年]          | 1754             |
| 機械技術數據                                |              |                  |
| 外殼                                    |              | 螺紋結構             |
| 安裝                                    |              | 非齊平安裝            |
| 尺寸                                    | [mm]         | M18 x 1 / L = 80 |
| 螺紋代號                                  |              | M18 x 1          |
| 材質                                    |              | 黃銅 白青銅-鍍層; PC    |
| 顯示器/操作件                               |              |                  |
| 顯示                                    | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色      |
| 附件                                    |              |                  |
| 供貨範圍                                  |              | 固定螺母: 2          |
| 注釋                                    |              |                  |
| 包裝單位                                  |              | 1 件數             |
| 電氣連接                                  |              |                  |
| 電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm <sup>2</sup> |              |                  |
| 連接                                    |              |                  |



芯線顏色：  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
BK = 黑色