




產品特徵

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
通信接口	IO-Link
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 60

電氣數據

工作電壓 [V]	15...30 DC
電流損耗 [mA]	< 30
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN; (可設定參數)
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	300
類比電流輸出 [mA]	4...20; (線性; 梯度: 2,222 mA/mm; 應用於正面接近和由低碳鋼制成的目標: 24 x 24 x 1 mm)
負載最大值 [Ω]	500; (Ub ≤ 18 V;; 負載最大值 ≤ 400 Ω)
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

測量範圍 [mm]	0.8...8
IO-Link開關點 [mm]	1.5...7.48

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4
遲滯 [Sr的百分比]	3...15
注意滯後	可設定參數
類比輸出的線性誤差 [%]	± 1; (測量範圍終值)
重複性類比輸出 [%]	± 1; (測量範圍終值)



帶IO-Link接口的類比電感式接近開關

IGK4008A1PKG/IO/US

溫度係數	[%/K vom MEW]	±0,15	
溫度變化率		± 5 %; (測量範圍終值)	
反應時間			
反應時間	[ms]	< 10	
介面			
通信接口		IO-Link	
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI標準		IEC 61131-9	
外形		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIO模式		是	
必需的mater port type		A	
處理周期最小值	[ms]	3.2	
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長	
	過程值	16	
	設備狀態	4	
	二進制開關信息	2	
IO-Link功能(非週期性)		開關循環計數器; 開啟循環計數器; 運作小時數計數器; 內部溫度; 應用特定標籤	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	1205	
注釋		更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	
	EN 55011	等級B	
抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度	
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊	
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊	
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期	
MTTF	[年]	218	
包括嵌入式軟體		是	
UL認證	Ta	-25...60 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	電源	Limited Voltage/Current	
	UL認證編號	A023	
	文件數量UL	E174191	
機械技術數據			
重量	[g]	70.5	

IG6083



帶IO-Link接口的類比電感式接近開關

IGK4008A1PKG/IO/US

外殼	螺紋結構
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 60
螺紋代號	M18 x 1
材質	外殼：黃銅 白青銅-鍍層；感應面：PBT 橘黃色；LED視窗：PEI；固定螺母：黃銅 白青銅-鍍層
旋緊扭矩 [Nm]	25

顯示器/操作件

顯示	測量範圍內目標	4 x LED, 黃色 燈
	測量範圍外目標	4 x LED, 黃色 閃爍

附件

供貨範圍	固定螺母：2
------	--------

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12；編碼：A



連接



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link