


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	可串聯的: 4個
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 72

應用

特殊的性能	鍍金接點; 增長的感應距離
-------	---------------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...250 AC/DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	可串聯的: 4個
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	7.5
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	7.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	4
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	40
開關頻率DC [Hz]	25
短路保護	否
過載保護	否



電感式感測器

IIK2015RABOA/LS-104AK

監控範圍		
感應距離	[mm]	15
工作距離	[mm]	0...12.1
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 線對線, Ri: 20Ω
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011 發射	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 72
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT; 固定螺母: 黃銅
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋	建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。	
	注釋	
	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲	
	≤ 2 A	
	快速行動	
包裝單位		1 件數



電感式感測器

I1K2015RABOA/LS-104AK

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C; 觸頭 接點: 鍍金的

