

IIS745

電感式感測器


IIB3010-BPKG/US-100-DPS RT



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IIS204

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



CE

產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	10
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	250

II5745



電感式感測器

II B3010-BPKG/US-100-DPS RT

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	10
實際感應距離 S_r [mm]	$10 \pm 10\%$
工作距離 [mm]	0...8.1

精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011 等級B

機械技術數據	
外殼	螺紋結構
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	M30 x 1.5
螺紋代號	M30 x 1.5
材質	黃銅 鍍鎳的; PBT

顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 1 x LED, 紅色

附件	
供貨範圍	固定螺母: 2

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



II5745



電感式感測器

II5745-BPKG/US-100-DPS RT

連接

