

# II5811




電感式感測器

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IIR204

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 LED 2 x



## 產品特徵

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	12
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44

## 應用

特殊的性能		增長的感應距離; 光學的調節輔助
-------	--	------------------

## 電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
反相保護		否

## 輸出

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否

## 監控範圍


感應距離	[mm]	12
工作距離	[mm]	0...9.7

# II5811



## 電感式感測器

II B2012 BAROG/UP/SC/0,3mDC

增長的感應距離	是	
<b>精度/偏差</b>		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯 [Sr的百分比]	3...15	
<b>工作條件</b>		
環境溫度 [°C]	-25...70	
外殼防護等級	IP 67	
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
<b>機械技術數據</b>		
重量 [g]	180	
外殼	螺紋結構	
安裝	齊平安裝	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 44	
螺紋代號	M30 x 1.5	
材質	黃銅 PTFE鍍層; PC	
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	設定幫助	1 x LED, 綠色
光學的調節輔助	是	
<b>附件</b>		
供貨範圍	固定螺母: 2	
<b>注釋</b>		
包裝單位	1 件數	
<b>電氣連接 - 插頭</b>		
電纜: 0.3 m, PUR; 照射的: 2 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
電纜: 0.3 m, PUR; 保護管; 2 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		

# I15811

電感式感測器

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC



## 連接

