




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	22
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
應用		
特殊的性能		增長的感應距離；光學的調節輔助
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否


I15826



電感式感測器

I1B2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

監控範圍		
感應距離	[mm]	22
工作距離	[mm]	0...17.6
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	設定幫助	1 x LED, 綠色
光學的調節輔助		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 3 m, PVC; 適用於機器人和牽引鏈; 2 x 0.3 mm ²		
連接		



BK =

芯線顏色：
黑色