




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	12
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 58

應用

特殊的性能	增長的感應距離
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	12
工作距離 [mm]	0...9.72
增長的感應距離	是

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...20


I15966



電感式感測器

I1K3012BBPKG/2M/PH/packard

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	根據公路車輛原則 95/54/EG的抗輻射及干擾度	
	根據德國工業標準ISO 11452-2的抗擾度	120 V/m
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 主要的線路到一般線路
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011 發射	等級B
抗衝擊	EN 60068-2-27	150 g 11ms半正弦；當溫度為-40° C及70°C時，在3個坐標軸的每個方向3個衝擊。
機械技術數據		
重量	[g]	0.224
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 58
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		螺紋套筒：黃銅 白青銅-鍍層；感應面：PBT；端蓋：TPU
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母：2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜：2 m, PUR, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm²		
連接		



連接器：1 x Weather-Pack ((12010717))