

II501A



電感式全金屬感測器

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7
遲滯	[Sr的百分比]	1...20
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
ATEX標記		 II 3G Ex nA II T6 X
		 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011 發射	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	0.161
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		外殼: 不鏽鋼; 感應面: 不鏽鋼; LED視窗: PEI
金屬外殼		是
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		
		

II501A



電感式全金屬感測器

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

連接

