




產品特徵

輸出功能		常開
感應距離	[mm]	100
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	400 x 100 x 30

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	90...250 AC

輸出

輸出功能		常開
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	11
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	500
開關頻率AC	[Hz]	2

監控範圍

感應距離	[mm]	100
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	100
實際感應距離 Sr	[mm]	100 ± 10 %

精度/偏差

校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
------	--	---

IL4300



電感式感測器

遲滯	[Sr的百分比]	< 15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 65

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B


機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	400 x 100 x 30
材質		PVC

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		

連接



BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
藍色