


IM5024

電感式感測器

IME3020-FPKG/NPT

RT



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

IM5024



電感式感測器

IME3020-FPKG/NPT

RT

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	20	
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V	
	EN 55011	等級B	
MTTF	[年]	1754	
機械技術數據			
重量	[g]	191	
外殼		矩形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120	
材質		PPE	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色	
注釋			
注釋	有效區的5個位置可選		
包裝單位	1 件數		

IM5024



電感式感測器

IME3020-FPKG/NPT

RT

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm

連接

