

IM5089

電感式感測器


IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IM5125 或者 IM5126

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	35
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 62
應用		
特殊的性能		鍍金接點；防黏性的
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP



電感式感測器

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	35
實際感應距離 Sr [mm]	35 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...28.3

精度/偏差	
校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2

機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	40 x 40 x 62
材質	外殼: PPE; 感應面: PEI 防黏性的; 端蓋: 模壓鑄鋅; 卡箍: 模壓鑄鋅

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件	
供貨範圍	安裝支架: 1
	內六角扳手: 1

注釋	
注釋	有效區的5個位置可選
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



IM5089

電感式感測器

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA



連接

