


IM5091

電感式感測器

IMC3035UBPKG/US/K1



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	35
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	校正係數K=1
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200

IM5091



電感式感測器

IMC3035UBPKG/US/K1

開關頻率DC	[Hz]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	35
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 1.1 / 黃銅: 1.1 / 鋁: 1.1 / 銅: 1.1	
校正係數K=1	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
安裝	非齊平安裝	
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	安裝支架: 1	
	內六角扳手: 1	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

IM5091

電感式感測器

IMC3035UBPKG/US/K1



連接

