

IM9904

電感式感測器


IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IM5138

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	15
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II

IM9904



電感式感測器

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	150
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
感應距離 [mm]	15
實際感應距離 Sr [mm]	15 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...12.1
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011 等級B
機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
材質	外殼: PBT; 感應面: PEI; 卡箍: PPS
顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 1 x LED, 紅色
附件	
供貨範圍	安裝支架: 1
	內六角扳手: 1
注釋	
包裝單位	1 件數

IM9904



電感式感測器

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.8 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

