

IN0053


電感式感測器
IN-2004RBBOW



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IN0085

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
反相保護		否

輸出

輸出功能		常閉
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	6
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	400
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %

IN0053



電感式感測器

IN-2004RBBOW

工作距離	[mm]	0...3.25
------	------	----------

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.85 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據

外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

連接



BN = 芯線顏色:
BU = 棕色
藍色