


IN0108



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND2004DABOA/BS-200-K



產品特徵

輸出功能	2 x 常開
感應距離 [mm]	4
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 26 x 40

電氣數據

頻率AC [Hz]	47...63
工作電壓 [V]	20...250 AC/DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

輸出功能	2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	6.5
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	6.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	50
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	4
實際感應距離 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...3.25

精度/偏差

校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
------	---



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND2004DABOA/BS-200-K


遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	303
UL認證	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Hazardous voltage
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	69
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 26 x 40
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲；≤ 2 A; 快速行動	
注釋		
注釋	建議：短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位	1 件數	

應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND2004DABOA/BS-200-K

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M18; 編碼: A



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動