


IN5006

電感式感測器

IN-3004-APOG



停產產品 - 存檔登錄



- 1 固定孔
2 螺紋套 M3 深度 5.8 mm



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	4
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 12 x 26

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
反相保護	否

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
開關頻率DC [Hz]	250
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	4
實際感應距離 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...3.25

精度/偏差

校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15

IN5006



電感式感測器

IN-3004-APOG

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級		IP 65
--------	--	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

機械技術數據

外殼		矩形的
----	--	-----

安裝		非齊平安裝
----	--	-------

尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
----	------	--------------

材質		PBT
----	--	-----

固定孔

旋緊扭矩	[Nm]	< 0.5
------	------	-------

螺紋套

旋緊扭矩	[Nm]	< 1.2; (當黃銅插入物與對應物接觸時)
------	------	------------------------


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²		
---------------------------------------	--	--

連接



	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色