


ISD2002DARKG/US



CE

info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — IS9202-00 — 06.03.2003 —


IS9202



電感式感測器

ISD2002DARKG/US

監控範圍		
感應距離	[mm]	2
實際感應距離 Sr	[mm]	$2 \pm 10\%$
工作距離	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	28 x 16 x 40
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	2 x LED, 綠色
注釋		
注釋		具墊圈的最大旋緊扭矩0.5 Nm
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		



連接器: 1 x M12