



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	15
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	7
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	500
開關頻率AC	[Hz]	25
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	15
------	------	----



電感式感測器

IVE2015-FBOW

實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

機械技術數據

外殼	矩形的	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
材質	PBT	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

注釋	單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

