



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	15
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118

應用

特殊的性能		抗電磁干擾的
抗電磁干擾的		是

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	7
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	500
開關頻率AC	[Hz]	25
短路保護		否

IV0003



電感式感測器

IVE2015UFBOW

過載保護		否	
監控範圍			
感應距離	[mm]	15	
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...12.1	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
注釋		單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
接線端子座: ...2.5 mm²			
連接			

