

IV5011


電感式感測器
IVE3030-BPKG



該產品即將/已停產

替代產品：IV5061

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	30
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	100

IV5011



電感式感測器

IVE3030-BPKG

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	30
實際感應距離 Sr	[mm]	30 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...24.3
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	260.6
外殼	矩形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	有效區的5個位置可選	
包裝單位	單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

