

IV5050


電感式感測器
IVE4020ZCPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IV5053

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	150

IV5050



電感式感測器

IVE4020ZCPKG

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	20
實際感應距離 S_r [mm]	$20 \pm 10 \%$
工作距離 [mm]	0...16.2

精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...100
外殼防護等級	IP 67

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2 EN 55011 等級B

機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	40 x 40 x 118
材質	PBT; 密封圈: FKM

顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 操作
	1 x LED, 黃色 1 x LED, 綠色

注釋	
注釋	有效區的5個位置可選 單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)
包裝單位	1 件數

電氣連接	
接線端子座: ...2.5 mm ²	
連接	

