


IV5051

電感式感測器

IVE4020BCPKG/10M



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128

電氣數據

工作電壓	[V]	10...60 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	150
短路保護		是

IV5051



電感式感測器

IVE4020BCPKG/10M

短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	20	
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128	
材質		PBT; 密封圈: FKM	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
	操作	1 x LED, 綠色	
注釋			
注釋		有效區的5個位置可選	
		單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
包裝單位		1 件數	

IV5051




電感式感測器

IVE4020BCPKG/10M

電氣連接

電纜: 10 m, 耐油的電纜; 4 x 0.5 mm²

連接



BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色