


IW5062

電感式感測器

IW-3008-APKG/AS-610-TPO



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	8
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	60 x 36 x 10

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	5; (24 V)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5; (當電流(負載) < 50mA, 溫度0...50°C時: < 1,5)
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	8
實際感應距離 Sr [mm]	8 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...6.5

IW5062



電感式感測器

IW-3008-APKG/AS-610-TPO

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; (用ifm插座妥善擰緊: IP 67)	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1893
機械技術數據			
重量		[g]	24.9
外殼		矩形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸		[mm]	60 x 36 x 10
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

