


IY5004

電感式感應器

IYB30,8-BNOG



停產產品 - 存檔登錄



CE

產品特徵

電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	0.8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M5 x 0.5 / L = 30

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	10; (24 V)
反相保護		否

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	800
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	0.8
實際感應距離 Sr	[mm]	0.8 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...0.65

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...50
外殼防護等級		IP 65


IY5004



電感式感應器

IYB30,8-BNOG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	等級B
	EN 55011	
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
安裝	齊平安裝	
尺寸 [mm]	M5 x 0.5 / L = 30	
螺紋代號	M5 x 0.5	
材質	黃銅 鍍鎳的; PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
附件(附送)	固定螺母: 2	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm ²		
連接		



芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

停產產品 - 存檔登錄