


IZ5028

電感式感測器

IZB20,8-AROG/V2A



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	0.8
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 4 / L = 30

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
反相保護		否

輸出

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
漏電流最大值	[mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	0.8
實際感應距離 Sr	[mm]	0.8 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...0.65

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

IZ5028



電感式感測器

IZB20,8-AROG/V2A

機械技術數據

外殼	圓柱形的	
安裝	齊平安裝	
尺寸 [mm]	Ø 4 / L = 30	
材質	不鏽鋼(1.4305/303); POM	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	安裝卡箍: 1
------	---------



注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色