

KI5062

電容式感測器

KI-3015-BPKG


RT



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KI5207

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	10; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	15
檢測距離可設	是
工廠設定檢測距離 [mm]	15
實際感應距離 Sr [mm]	15 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...12.1

精度/偏差

校正系數	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15

KI5062



電容式感測器

KI-3015-BPKG

RT

開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
-------	----------	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 65
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

機械技術數據

外殼	螺紋結構
----	------

安裝	非齊平安裝
----	-------

尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
----	------	--------------------

螺紋代號	M30 x 1.5
------	-----------

材質	PBT
----	-----

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

	螺絲刀: 1
--	--------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²

連接



BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色