

KI5206

電容式感測器


KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KI6000

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉; (可選)
感應距離 [mm]	3...15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 92

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	13; (24 V)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	3...15
檢測距離可設	是
工廠設定檢測距離 [mm]	15

KI5206



電容式感測器

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是；（增強的抗電磁干擾度）
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	102.6
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀: 1
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 閥門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803)



連接

