


KT5012

電容式觸摸感測器

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 96.9 / L = 11

應用

工作原理	靜態
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	12...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	500

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
短路保護	是
過載保護	是

反應時間

反應時間 [ms]	35
-----------	----

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...85
-----------	----------


KT5012



電容式觸摸感測器

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M

外殼防護等級		IP 67; IP 69K; (前面的)	
認證/測試			
MTTF		[年]	490.4
機械技術數據			
重量		[g]	141.5
尺寸		[mm]	Ø 96.9 / L = 11
材質		操作面： PA Grilamid TR 90UV 透明的；外殼： PC/ABS 黑色	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	8 x LED, 紅色
		操作	8 x LED, 綠色
附件			
附件(可選)		不同顏色的外圈	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜： 2 m, PUR			
連接			



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色