


KT5150

觸摸式燈號按鈕

KTMBF-KRGBPKG/2M



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
應用		
工作原理		雙穩
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	500
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
過載保護		是
反應時間		
反應時間	[ms]	35
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 61000-4	


KT5150



觸摸式燈號按鈕

KTMBF-KRGBPKG/2M

機械技術數據		
重量	[g]	99
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質		PA 6.6-GF30 黑色；操作面：PA Grilamid TR 90UV
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色 可以觸發
附件		
供貨範圍		固定螺母: 1
		密封圈: 1
附件(可選)		符號盤
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR		
連接		



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色