

KT5305



觸摸式燈號按鈕

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KT5310

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 32 / L = 31

應用

工作原理	靜態
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	12...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	500

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
短路保護	是
過載保護	是

反應時間

反應時間 [ms]	35
-----------	----

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)


KT5305



觸摸式燈號按鈕

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

機械技術數據		
重量	[g]	64.2
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 1
		密封圈: 1
附件(可選)		符號盤
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.3 m, PUR		
連接		



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色