


KT5320



觸摸式燈號按鈕

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 32 / L = 31

應用

工作原理	靜態
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	12...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	500

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
短路保護	是
過載保護	是

反應時間

反應時間 [ms]	35
-----------	----

工作條件

環境溫度 [°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)

認證/測試

EMC電磁兼容	IEC 61000-4
---------	-------------

機械技術數據

重量 [g]	117
--------	-----


KT5320



觸摸式燈號按鈕

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31	
材質	外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色	
	功能	1 x LED, 綠色 可以觸發 優先開關	
附件			
供貨範圍	固定螺母: 1		
	密封圈: 1		
附件(可選)	符號盤		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
電纜: 2 m, PUR			
連接			



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色