

KT5351




觸摸式燈號按鈕

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KT6301

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
應用		
工作原理		雙穩
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	500
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
過載保護		是
反應時間		
反應時間	[ms]	35
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)

KT5351



觸摸式燈號按鈕

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

機械技術數據		
重量	[g]	78.5
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
材質	外殼：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 操作面：PA Grilamid TR 90UV	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色 可以觸發

附件		
供貨範圍	固定螺母: 1	
	密封圈: 1	
附件(可選)	符號盤	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

