




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	15
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	35...250 AC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	7
漏電流最大值	[mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	500
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)
開關頻率AC	[Hz]	10
短路保護		否
過載保護		否



電容式感測器

KVE2015-FBOW

監控範圍		
感應距離	[mm]	15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
注釋	單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm²		
連接		

