


M95003



具有三個開關點的磁性感測器，用於監控鎖定狀態

M9G4075PARKG/A/US



產品特徵

輸出功能	2 x 常閉，1 x 常開
尺寸 [mm]	Ø 40 / L = 120

應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

輸出功能	2 x 常閉，1 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5.4
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	80
開關頻率DC [Hz]	0.5
短路保護	是

M95003



具有三個開關點的磁性感測器，用於監控鎖定狀態

M9G4075PARKG/A/US

短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
測量範圍		[mm]	62...137
精度/偏差			
遲滯		[mm]	0.5
工作條件			
環境溫度		[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; IP 67; (活塞側面: IP 20; 連接器側面: IP 67)	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
		EN 55011 發射	等級B
		IEC 60255-5	4 kV 線對線, Ri: 500Ohm
機械技術數據			
重量		[g]	0.001
尺寸		[mm]	Ø 40 / L = 120
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 活塞: 不鏽鋼; LED視窗: PA	
旋緊扭矩		[Nm]	< 20
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	4 x 90° LED, 黃色 OUT 1
		開關狀態	4 x 90° LED, 紅色 OUT 3
注釋			
注釋		出廠狀態: 所有輸出 / LED燈關閉/閃爍	
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的			
			


M95003



具有三個開關點的磁性感測器，用於監控鎖定狀態

M9G4075PARKG/A/US

連接



OUT1:	locked
OUT2:	partly locked
OUT3:	unlocked