


M95008



應用於制動診斷帶兩個開關點的磁性感測器

M9G4015PARKG/A/US



- 1: 示教位置 最大值
2: 示教位置 最小



產品特徵

輸出功能	2 x 常開
尺寸 [mm]	Ø 30 / L = 117

應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

輸出功能	2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5.4
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	0.5
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

測量範圍 [mm]	17...32
-----------	---------

精度/偏差

遲滯 [mm]	0.1
---------	-----

M95008



應用於制動診斷帶兩個開關點的磁性感測器

M9G4015PARKG/A/US

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; IP 67; (活塞側面: IP 20; 連接器側面: IP 67)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011 發射	等級B
MTTF	[年]	349
UL認證	UL認證編號	C001
機械技術數據		
重量	[g]	238
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 117
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 活塞: 不鏽鋼; LED視窗: PA
旋緊扭矩	[Nm]	< 20
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 紅色 OUT 1
	開關狀態	4 x 90° LED, 黃色 OUT 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

