MK5018


T型槽氣缸感測器

MKT3000-BPKG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: MK5115 + E11796

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 感應面

CE

產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	14 x 12 x 19
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	300
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是

MK5018


T型槽氣缸感測器

MKT3000-BPKG

短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2
傳遞速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1
重複精度	[mm]	0.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械技術數據		
感應面		前面
氣缸型號		梯形槽氣缸
尺寸	[mm]	14 x 12 x 19
材質		鋁; 塑膠
顯示器/操作件		
顯示		開關狀態 1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²

連接



芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色