
MK5033

應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

MKZ3000-ANKG

停產產品 - 存檔登録



1 感應面

CE

產品特徵		
電氣設計		NPN
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	30 x 30 x 23
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	300
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	3
傳遞速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1

MK5033


應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

MKZ3000-ANKG

重複精度	[mm]	0.1	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...75	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械技術數據			
感應面		前面	
氣缸型號		外殼氣缸	
尺寸	[mm]	30 x 30 x 23	
材質		鋁; 塑膠	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

電纜: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²

連接



芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色