
# MK5044

應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

**MKZ3000-BPKG/5M**

停產產品 - 存檔登録




1 感應面

CE

| | | |
|---|---|---|
| **產品特徵** | | |
| 電氣設計 | | PNP |
| 輸出功能 | | 常開 |
| 尺寸 | [mm] | 30 x 30 x 23 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 10 |
| 反相保護 | | 是 |
| 開機延遲時間最大值 | [ms] | 2 |
| **輸出** | | |
| 電氣設計 | | PNP |
| 輸出功能 | | 常開 |
| 開關輸出DC電壓降最大值 | [V] | 2 |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 300 |
| 開關頻率DC | [Hz] | 5000 |
| 短路保護 | | 是 |
| 短路保護類型 | | 脈衝 |
| 過載保護 | | 是 |
| **監控範圍** | | |
| 磁靈敏度 | [mT] | 3 |
| 傳遞速度 | [m/s] | < 5 |
| **精度/偏差** | | |
| 遲滯 | [mm] | 1 |

# MK5044


應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

**MKZ3000-BPKG/5M**

| | | |
|---|---|---|
| 重複精度 [mm] | 0.1 | |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 [°C] | -25...75 | |
| 外殼防護等級 | IP 67 | |
| **認證/測試** | | |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| 衝擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | |
| **機械技術數據** | | |
| 感應面 | 前面 | |
| 氣缸型號 | 外殼氣缸 | |
| 尺寸 [mm] | 30 x 30 x 23 | |
| 材質 | 鋁; 塑膠 | |
| **顯示器/操作件** | | |
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| **注釋** | | |
| 包裝單位 | 1 件數 | |
| **電氣連接** | | |

電纜: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²

**連接**




芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色