

# MK5046




## T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：MK5101

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



### 產品特徵

|         |                |
|---------|----------------|
| 電氣設計    | PNP            |
| 輸出功能    | 常開             |
| 尺寸 [mm] | 6.2 x 32 x 4.6 |

### 電氣數據

|                |            |
|----------------|------------|
| 工作電壓 [V]       | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA]      | < 10       |
| 反相保護           | 是          |
| 開機延遲時間最大值 [ms] | 2          |

### 輸出

|                    |      |
|--------------------|------|
| 電氣設計               | PNP  |
| 輸出功能               | 常開   |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [V]   | 2    |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100  |
| 開關頻率DC [Hz]        | 5000 |
| 短路保護               | 是    |
| 短路保護類型             | 脈衝   |
| 過載保護               | 是    |

### 監控範圍

|            |     |
|------------|-----|
| 磁靈敏度 [mT]  | 3   |
| 傳遞速度 [m/s] | < 5 |

### 精度/偏差

|           |     |
|-----------|-----|
| 遲滯 [mm]   | 1.5 |
| 重複精度 [mm] | 0.2 |

### 工作條件

|           |          |
|-----------|----------|
| 環境溫度 [°C] | -25...75 |
| 外殼防護等級    | IP 67    |

# MK5046



## T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

### 認證/測試

|         |                                |     |
|---------|--------------------------------|-----|
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2                   |     |
|         | EN 55011                       | 等級B |
| 衝擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |     |

### 機械技術數據

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| 感應面     | 前面             |  |
| 氣缸型號    | T型槽氣缸          |  |
| 尺寸 [mm] | 6.2 x 32 x 4.6 |  |
| 材質      | PA 12-GF30     |  |

### 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

### 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M8; 編碼: A



### 連接

