


MK5048



應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器
MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

停產產品 - 存檔登錄



1 感應面



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	30 x 30 x 23
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	300
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2
傳遞速度	[m/s]	< 5

MK5048



應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

精度/偏差		
遲滯	[mm]	1
重複精度	[mm]	0.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械技術數據		
感應面		前面
氣缸型號		外殼氣缸; (Joucomatic)
尺寸	[mm]	30 x 30 x 23
材質		鋁; 塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

