


MK5159



T型槽氣缸感測器
MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



1 固定卡箍
2 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	25.3 x 5 x 6.5

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	6000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

遲滯 [mm]	1
---------	---

MK5159



T型槽氣缸感測器

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

重複精度		[mm]	< 0.2	
工作條件				
環境溫度		[°C]	-25...85	
外殼防護等級			IP 65; IP 67	
認證/測試				
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD		- CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試		10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV	
	EN 61000-4-6 高頻傳導		10 V	
	EN 55011		等級B	
MTTF		[年]	2064	
UL認證	Ta		-25...75 °C	
	Enclosure type		Type 1	
	電源		Limited Voltage/Current (Marking Class 2)	
	UL認證編號		C003	
	文件數量UL		E174191	
機械技術數據				
重量		[g]	14.3	
安裝			齊平安裝	
安裝方式			帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5	
氣缸型號			T型槽氣缸	
尺寸		[mm]	25.3 x 5 x 6.5	
材質			外殼：PA; 固定卡箍：不鏽鋼	
顯示器/操作件				
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件				
供貨範圍		橡膠位置符號：1		
		電纜卡箍：1		
注釋				
包裝單位		1 件數		
電氣連接 - 插頭				
電纜：0.3 m, PUR				
連接器：1 x M8; 編碼：A; 鎖定：滾花螺母，可旋轉的				
				

MK5159



T型槽氣缸感測器

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

連接

