


MK5174



T型槽氣缸感測器
MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

該產品即將/已停產

替代產品：MK5139
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	6000
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2
傳遞速度	[m/s]	> 10

MK5174



T型槽氣缸感測器

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

精度/偏差		
遲滯	[mm]	1
重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2064
機械技術數據		
重量	[g]	77.4
安裝		齊平安裝
安裝方式		帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5
氣缸型號		T型槽氣缸
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		橡膠位置符號: 1
		電纜卡箍: 1
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 5 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 六角螺母, 可旋轉的		

MK5174



T型槽氣缸感測器

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

連接

