

# MK5176




## T型槽氣缸感測器

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: MK5114

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 固定卡箍
- 2 感應面



### 產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	25 x 5 x 6.5

### 電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

### 輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	10000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

### 監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.8
-----------	-----

# MK5176



## T型槽氣缸感測器

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

傳遞速度	[m/s]	> 10
<b>精度/偏差</b>		
遲滯	[mm]	1.5
重複精度	[mm]	< 0.2
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	40
安裝		齊平安裝
安裝方式		帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5
氣缸型號		T型槽氣缸
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		PA; 不鏽鋼
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
<b>附件</b>		
供貨範圍		橡膠位置符號: 1
		電纜卡箍: 1
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數

# MK5176




## T型槽氣缸感測器

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

### 電氣連接

電纜: 3 m, PUR; 3 x 0.14 mm<sup>2</sup>

### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色