


MK5351



C型槽氣缸感測器

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2
傳遞速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1

MK5351




C型槽氣缸感測器

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	21.7
安裝		齊平安裝
氣缸型號		C型槽氣缸
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
材質		外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼
旋緊扭矩	[Nm]	< 0.24
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的		
		

連接



- 1: 感測器 1
2: 感測器 2