


# MK5355



## C型槽氣缸感測器

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

停產產品 - 存檔登錄



- 1 固定卡箍
- 2 感應面



### 產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

### 電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30

### 輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	10000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

### 監控範圍

磁靈敏度	[mT]	2.8
傳遞速度	[m/s]	> 10

### 精度/偏差

遲滯	[mm]	1.5
重複精度	[mm]	< 0.2

# MK5355



## C型槽氣缸感測器

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

### 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67

### 認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
UL認證	UL認證編號	C008

### 機械技術數據

重量	[g]	14.6
安裝		非齊平安裝
氣缸型號		C型槽氣缸
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質		外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼; 保護管: PTFE

### 顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


### 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

### 電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR; 保護管

連接器: 1 x M8; 編碼: A; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭



### 連接

